

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.580**

**Набор штампов тристар с М16 по  
М40**

Состояние: 12.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.580 - Набор штампов тристар с M16 по M40 для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

Арт. №	AS 4055.580
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки	5 матриц 5 пуансонов Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм
Ø выреза	16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм
Для резьбы	M16 M20 M25 M32 M40
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками

## Функции

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1 kg
Gross weight	1,039 kg
Код ТНВЭД	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Описание продукта	Набор штампов тристар метрических, для материала листовая сталь, 5 шт, М16/20/25/32/40