

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

Набор штампов тристар с M16 по M40

Состояние: 23.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.580 - Набор штампов тристар с M16 по M40 для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.580
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки	5 матриц 5 пuhanсонов Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм
Ø выреза	16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм
Для резьбы	M16 M20 M25 M32 M40
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками

ФУНКЦИИ

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1
Gross weight	1.039
Код ТНВЭД	82034000
EAN	4028177808836
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
