### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### AS 4055.581

# Набор штампов тристар с M12 по M40

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## AS 4055.581 - Набор штампов тристар с M12 по M40 для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

#### Функции

Арт. №	AS 4055.581
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	
Комплект поставки	6 матриц
	6 пуансонов
	Прижимной винт с подшипником Ø 6 x 40 мм
	Прижимной винт с подшипником Ø 9,5 x 50 мм
	Прижимной винт с подшипником Ø 19 x 55 мм
	Сверло черновое HSS Ø 10 мм
	1 банка смазочной пасты
	Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой	1,5 мм
листовой стали	2 мм
	2 мм
	2 мм
	3 мм
	3 мм
Ø выреза	12,5 мм
	16,2 мм
	20,4 мм
	25,4 мм
	32,5 мм
	40,5 мм

© Rittal 2025

### Функции

Для резьбы	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы
	прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order	4055.660
number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.2
Gross weight	2.256
Код ТНВЭД	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719

© Rittal 2025 3