


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.710

Блок резки токовых шин CW 120-S

Состояние: 03.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.710 - Блок резки токовых шин CW 120-S

Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Встроенный прецизионный лазер упрощает процесс резки и гибки. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.



Функции

Арт. №	AS 4055.710
Исполнение	Лазерная указка (вспомогательный лазер) мощности излучения 1
Описание продукта	Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.
Преимущества	Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой
Резка (макс.)	120 x 12 мм
Размеры машины	Ширина: 335 мм Высота: 370 мм Глубина: 275 мм
Занимаемая площадь	Ширина: 283 мм Высота: 318 мм Глубина: 372 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	21,3 kg
Gross weight	23,3 kg
Код ТНВЭД	84623290
ETIM 9	EC004303

Функции

ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804
Описание продукта	Блок резки токовых шин CW 120. Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------