Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





СМ 5001.083 Кабельная шина

Состояние: 26.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



CM 5001.083 - Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, VX SE, TP

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Длина кабельной шины согласована с шириной монтажной панели. Крепежные уголки, входящие в комплект поставки, позволяют выполнять монтаж на монтажной панели в трех вариантах.

Функции

Арт. №	CM 5001.083
Описание продукта	Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Длина кабельной шины согласована с шириной монтажной панели. Крепежные уголки, входящие в комплект поставки, позволяют выполнять монтаж на монтажной панели в трех вариантах.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. два крепежных уголка и крепежные винты.
Возможности монтажа	вертикально, с расстоянием до монтажной панели 23 мм вертикально, с расстоянием до монтажной панели 10 мм с наклоном относительно монтажной панели
VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 1200 mm for mounting on the base/ plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
Installation options for VX base/ plinth, stainless steel	In base/plinth width 1200 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Подходит для	Система цоколей VX VX base/plinth system, stainless steel
Размер	Длина: 1.099 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE TP Ширина: = 1.200 мм
Подходит для ширины	1 200 мм

© Rittal 2025

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.93
Gross weight	1.14
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177502970
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3