

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.010

Воздуховодная панель

Состояние: 31.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.010 - Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT standard

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5302.010
Преимущества	Для целенаправленного повышения энергоэффективности контроля микроклимата Вертикальный щеточный буртик для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения	Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал	Листовая сталь Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB Brush strip fibres: Plastic PA6, halogen-free Brush strip mounting body: Plastic PVC, contains halogen Blanking panel: Plastic, fire protection: self-extinguishing to UL 94 HB, halogen-free
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	2 вертикальные панели 2 горизонтальные панели 4 щеточных буртика 4 элемента из пенополиуретана Вкл. крепежный материал

ФУНКЦИИ

Указание по монтажу	Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах. Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах. Интегрированные в перегородки 482,6 мм (19") монтажные вырезы можно как закрывать прилагаемыми глухими панелями, так и использовать для установки других монтажных компонентов или для прокладки кабеля. Обратите внимание на комплект поставки.
Подходит для	Ширина: = 600 мм Высота: = 1.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.001
Gross weight	0.001
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177955257
E-Number Sweden	E7282582
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272