

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5302.112**

**Направляющие по глубине**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.112 - Направляющие по глубине для 482,6 мм (19") профильных шин

L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 5302.112
Исполнение	для 19" профильной шины VX IT standard
Описание продукта	Для крепления дюймовых профильных шин.
Преимущества	Особо высокая нагрузочная способность до 15000 Н Повышенная устойчивость благодаря улучшенному распределению нагрузки Возможен симметричный или асимметричный монтаж Больше пространства для ввода кабеля или интеграции Liquid Cooling Unit (LCU) при односторонней, асимметричной (со смещением вбок) установке Оптимально для интеграции дюймовых профильных шин для альтернативного монтажа компонентов 21", 23" или 24"
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Направляющие по глубине Вкл. крепежный материал 4 направляющих по глубине (2 сверху, 2 снизу)
Указание по монтажу	Для крепления профильных шин в шкафы с глубиной >1000 мм и шириной >600 мм дополнительно необходима несущая шина для VX IT
Подходит для	Тип корпуса: VX IT, standard Ширина: > 600 мм Глубина: = 1.200 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	9.6

## Функции

Gross weight	10.3
PCF per pack (cradle-to-gate)	41 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177955509
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Одобрения

## Объяснения

## Декларация производителя