


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.640

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e

Состояние: 11.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.640 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



Функции

Арт. №	SK 3328.640
Исполнение	настенные
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет	RAL 9007
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,05 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,25 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,35 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,5 кВт

Функции

Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 2,2 А При 60 Гц: 2,4 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 4,8 А При 60 Гц: 5,5 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 900 м ³ /ч Внутренний контур: 900 м ³ /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,25 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,95
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 1.580 мм Глубина: 295 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,95 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO ₂ эквивалент (CO ₂ e): 0,6 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,92 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,15 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,15 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,3 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат двигателя: 6,3...10 А

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	65,55 kg
Gross weight	69 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK холодильный агрегат Blue e, настенный, 2,2 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, нержавеющая сталь, ШВГ: 400 x 1580 x 295 мм

Одобрения

Одобрения	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK