

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3336.390

Чиллеры Blue e

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3336.390 - Чиллеры Blue e 8 - 48 кВт

Чиллеры Blue e в напольном корпусе обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды. Благодаря микроканальной технологии достигается снижение количества хладагента. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным. Встроенные функции безопасности в стандартном исполнении обеспечивают максимальную надежность. Кроме того, благодаря стандартным пакетам опций снижается сроки поставки.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3336.390
Исполнение	Прочный промышленный стандарт Беспотенциальный контакт для общего сигнала о неисправностях
Преимущества	Снижение количества хладагента благодаря микроканальной технологии Сенсорный дисплей для простой ориентации пользователя Remote monitoring pre-integrated into the base unit Встроенные функции безопасности Сконфигурированные опции
Цвет	Корпус: RAL 7035 Цоколь: RAL 7016
Комплект поставки	Готовый к подключению чиллер Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 44 (электрика)
Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32	Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 6,02 кВт Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 7,09 кВт
Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32	Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 7,81 кВт Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 9,34 кВт
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 7,35 кВт Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 8,68 кВт

ФУНКЦИИ

Мощность (свободного воздушного потока)	При 50 Гц: 1.600 м³/ч При 60 Гц: 2.000 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц
Размер	Ширина: 655 мм Высота: 1.185 мм Глубина: 890 мм
Уровень шума	64,9 dB(A)
Диапазон рабочих температур	10 °C...43 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости	10 °C...25 °C
Гистерезис температуры	± 2 К
Хладагент/объем	Хладагент: R410A Кол-во: 0,95 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 2.088 CO2 эквивалент (CO2e): 1,98 t
Давление насоса	При 50 Гц: 3 бар При 60 Гц: 4 бар
Объемный расход (охлаждающая жидкость)	При 50 Гц: 25 л/мин При 60 Гц: 30 л/мин
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 4,18 кВт При 60 Гц: 5,26 кВт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 7,6 А При 60 Гц: 8,16 А
Гидравлические подключения	R ¾" internal thread
Количество контуров охлаждения	1
Бак	Материал: INOX 1.4305 Объем: 30 l
Рабочий вес	210 кг
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	155

ФУНКЦИИ

Gross weight	178.5
Код ТНВЭД	84186900
EAN	4028177974500
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECCLASS 8.0	27180713

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation
------------	---