


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 5503.010**

**Вентиляторный модуль**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 5503.010 - Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT

Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. Простая технология подключений и энергоэффективная регулировка числа оборотов.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 5503.010
Исполнение	Без потолочной панели
Описание продукта	Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами.
Преимущества	Простая техника подключения с разъемом C13 Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	1 блок вентиляторов 2 вентилятора Готовый к подключению блок Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации
Air throughput (at operating point)	280 м <sup>3</sup> /ч
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,39 А При 60 Гц: 0,36 А
Размер	Ширина: 550 мм Высота: 42 мм Глубина: 220 мм

# ФУНКЦИИ

Степень защиты IP согласно МЭК 60529	IP 20
Число оборотов	100 %
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
Возможности монтажа	B VX IT с Ш x Г (мм): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 B TS IT с Ш x Г: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 In TX CableNet with W x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Указание	Снижение указанной мощности воздушного потока до 280 м <sup>3</sup> /ч при противодавлении 25 Па
Noise level (at operating point)	46 dB(A)
Подходит для	Тип корпуса: VX IT TS IT TX CableNet
Диапазон рабочих температур	5 °C...55 °C
Номинальная мощность	21,5 Вт
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.45
Gross weight	2.653
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177966253
E-Number Sweden	E7238513
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Одобрения

# Одобрения

Одобрения	UL UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK