


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5526.151

# Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 20.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5526.151 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" монтажными рамами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

## Функции

Арт. №	DK 5526.151
Материал	Листовая сталь Алюминий Угловой элемент цоколя: листовая сталь Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь Угловая и соединительная заглушка: пластик Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери, крыша и боковые стенки: грунтовка и порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж, цоколь: RAL 9005

# Функции

Комплект поставки	<p>Каркас шкафа TS 8 с дверями, потолочной панелью и боковыми стенками</p> <p>Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°</p> <p>Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E</p> <p>Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине</p> <p>Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.</p> <p>Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления, смонтированы</p> <p>12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)</p> <p>50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)</p> <p>Уголок для крепления панелей основания</p> <p>Модуль панели основания спереди смонтирован как декоративная панель</p> <p>Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией</p> <p>Угловые элементы и панели, боковые, на винтах</p> <p>Панели цоколя передние и задние, угловые и промежуточные заглушки прилагаются</p> <p>Боковые стенки, цельные, на замках</p> <p>4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются)</p> <p>4 шт. кабельные шины (Т-образные зубцы) для внешнего монтажного уровня, по глубине шкафа (прилагаются)</p> <p>10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются)</p> <p>IPPC-паллета</p> <p>Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади, поперек и закрытым вырезом для вентиляторной панели</p> <p>Стальная дверь сзади, шарниры 180°</p>
Размер	<p>Ширина: 600 мм</p> <p>Высота: 1.200 мм</p> <p>Глубина: 600 мм</p>
Единиц высоты	24 U
Единиц высоты	24 U

## Функции

Высота вкл. цоколь	1 300 мм
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	84 мм / 168 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	345 мм
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	Монтажная рама, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность	15 000 Н
Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	87 kg
Gross weight	91,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TS IT, 19" монтажная рама, обзорная дверь, ШВГ 600 x 1200 x 600 мм, 24 U, смонтированная

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии