Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5852.680

Отдельный системный шкаф VX SE

Состояние: 07.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SE 5852.680 - Отдельный системный шкаф VX SE IP 66/NEMA 4X

Отдельный шкаф из нержавеющей стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы. Высокая степень защиты IP 66/NEMA 4X.







Функции

Арт. №	SE 5852.680
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
	Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
	Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
	Основание: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Поверхность	Корпус, задняя стенка и дверь: шлифовка, зерно 400
	Монтажная панель: оцинкованная
	Основание: неокрашенное

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый
	Дверь(и)
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Задняя стенка, на винтах
	Монтажная панель
	Основание, фланш-панель(и)
	Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажные шины 18 х 39 мм
	2 монтажные шины то x зу мм
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 1.800 мм
	Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш	699 мм х 1.696 мм
x B)	
Степень защиты IP согл. EN 60	IP 66
529	
CTOROUS COUNTY I NEMA	NEMA 4X
Степень защиты NEMA	NEMA 4A
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 2
	Type 3
	Type 3X
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
ІК-код	IK10
Кол-во дверей	1
Указание	Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать
	для внутреннего оборудования саморезы 2486.400.
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	132.3
	104
Gross weight	134

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025