

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.510

## Воздухо-водяные теплообменники

Состояние: 05.06.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.510 - Воздухо-водяные теплообменники настенные

Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утепленный монтаж.



## Функции

Арт. №	SK 3374.510
Исполнение	настенные Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание продукта	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утепленный монтаж
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал
Полная мощность охлаждения	L 35 W 10 при 400 л/ч: 3 кВт
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц 110 В (DC)
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 169 Вт При 60 Гц: 232 Вт

## Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 1,15 А При 60 Гц: 1,55 А
Допустимое давление (р макс.)	1 - 10 бар
Рабочий цикл	100 %
Охлаждающая жидкость	Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды	1 °С...30 °С
Гидравлические подключения	Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °С)
Диапазон рабочих температур	1 °С...70 °С
Указание	Встроенный обратный клапан у агрегатов е-комфортным контроллером
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 145 мм
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Диапазон установок	20 °С...55 °С
Входной предохранитель	Защитный автомат трансформатора: 3,5...5 А
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	26
Gross weight	26
Код THBЭД	84158300
EAN	4028177496071
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515

# Функции

---

ECLASS 8.0

27180712

# Одобрения

---

Одобрения

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

---

Обяснения

Декларация о соответствии