

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3384.610

**Потолочный кондиционер, серия
TopTherm Blue e**

Состояние: 28.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3384.610 - Потолочный кондиционер, серия TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт

Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.



Функции

Арт. №	SK 3384.610
Исполнение	потолочный
Описание продукта	Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет	RAL 9007
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Встроенный электрический испаритель конденсата Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал

Функции

Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,6 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,75 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,15 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,21 кВт
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Указание	Потолочный кондиционер 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях.
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 11 А При 60 Гц: 12,5 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 27,2 А При 60 Гц: 23,2 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 1.600 м ³ /ч Внутренний контур: 491 м ³ /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,3 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,92
Исполнение	потолочный
Размер	Ширина: 597 мм Высота: 417 мм Глубина: 475 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,88 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO ₂ эквивалент (CO ₂ e): 0,56 t
Тип подключения (электрического)	Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл	100 %
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C

Функции

Operating temperature max @60 Hz	53 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...53 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,7 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,91 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,79 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат трансформатора: 14...20 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	47 kg
Gross weight	54 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK RTT blue e холодильный агрегат потолочный 1600Вт, 115В, e-комфортный контроллер, нержавеющая сталь, энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 0,5 до 4 кВт со встроенным e-комфортным контроллером

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTТА
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK