


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3387.540

**Потолочный кондиционер, серия
TopTherm Blue e**

Состояние: 06.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3387.540 - Потолочный кондиционер, серия TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт

Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | SK 3387.540 |
| Исполнение | потолочный |
| Описание продукта | Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. |
| Преимущества | Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером |
| Материал | Листовая сталь |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Конденсатор с покрытием RiNano Встроенный электрический испаритель конденсата Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал |

Функции

| | |
|--|---|
| Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 | Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 3,8 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 4 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 3,05 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 3,3 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц |
| Указание | Потолочный кондиционер 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях. |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 4,1 А При 60 Гц: 4,5 А |
| Пусковой ток (макс.) | При 50 Гц: 17 А При 60 Гц: 19 А |
| Мощность (свободного воздушного потока) | Внешний контур: 3.870 м³/ч Внутренний контур: 1.420 м³/ч |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35 | Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,24 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,97 |
| Исполнение | потолочный |
| Размер | Ширина: 796 мм Высота: 470 мм Глубина: 580 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54 |
| Хладагент/объем | Хладагент: R-513A Кол-во: 1,8 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 1,14 t |
| Тип подключения (электрического) | Вставной блок клемм подключения |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Регулирование температуры | е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур | 10 °C...55 °C |
| Диапазон температур хранения | -40 °C...70 °C |

Функции

| | |
|-------------------------------|---|
| Диапазон установок | 20 °C...55 °C |
| Номинальная мощность Pэл | Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,7 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 2,03 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,84 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 2,31 кВт |
| Допустимое давление (p макс.) | 28 бар |
| Входной предохранитель | Защитный автомат двигателя: 6,3...10 А |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 73,15 kg |
| Gross weight | 92 kg |
| Код ТНВЭД | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Описание продукта | SK холодильный агрегат Blue e, потолочный, 3,8 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 796 x 470 x 580 мм |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTТА |
| Объяснения | Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK |