Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7297.000 Вторая монтажная рама

Состояние: 03.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7297.000 - Вторая монтажная рама для Data Rack

Для установки 482,6 мм (19") сетевых компонентов или для крепления приборных полок и направляющих шин.



Функции

Арт. №	DK 7297.000
Описание продукта	Для установки 482,6 мм (19") сетевых компонентов или для
	установки приборных полок, направляющих шин и
	телескопических направляющих. Передняя 482,6 мм (19")
	перфорация профилей, расстояние между центрами отверстий
	465 мм, сзади 470 мм, подходит для крепления патч-панелей и
	шин для прокладки кабелей. Монтажная рама
	устанавливается с шагом в 50 мм. Минимальное расстояние
	между плоскостями 150 мм, максимальное 350 мм.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Окрашенная
Цвет	Профили рамы: RAL 7035
	Панель: RAL 5018
Комплект поставки	Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19")
	перфорацией
	Монтажные комплектующие
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм
	Монтажная ширина для компонентов: 19"
Единиц высоты	36 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12.028

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	12.661
PCF per pack (cradle-to-gate)	48,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177128811
E-Number Sweden	E7282521
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3