

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3451.505**

**Клемма подключения**

Состояние: 05.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3451.505 - Клемма подключения Push-in

Для подключения круглых проводов.

## Функции

Арт. №	SV 3451.505
Преимущества	Не требует обслуживания Быстрый монтаж на вставных креплениях Клеммный корпус с интегрированными панелями для маркировки Универсальное подключение проводов
Области применения	Для применение в качестве отвода для токовых шин, шин N или PE в НКУ, а также в качестве клеммы подключения в шкафах со счетчиками. Для монтажа на шинах E-Cu или CUPONAL
Принцип действия	Изолированная клемма для подключения без инструментов Разблокировка провода с помощью встроенного разблокировочного штырька
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7042
Test specification	МЭК 60 999-1 МЭК 60 947-7-1/-2
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, многопроволочных	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, сплошных	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>

## Функции

Для толщины шин	5 мм
Упаковка	10 шт.
Вес нетто	0,22 kg
Gross weight	0,245 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Описание продукта	SV клемма для подключения провода, 1,5-16 мм <sup>2</sup> (Push-in), для толщины шины 5 мм

## Одобрения

Одобрения	ABS Lloyds Register of Shipping UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии