

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3484.840

Настенный кондиционер, серия Blue e+ S

Состояние: 09.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3484.840 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ S 0.3 кВт - 1 кВт

Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.

Функции

Арт. №	SK 3484.840
Исполнение	настенные
Преимущества	<p>Способствует снижению влияния на климат благодаря экономии энергии в среднем до 75% и уменьшению углеродного следа.</p> <p>Мульти-вольтажность и международные сертификаты обеспечивают удобство использования по всему миру</p> <p>Интеллектуальный и простой мониторинг благодаря прямой связи с порталом Smart Service Portal</p> <p>Удобное управление через IoT-интерфейс и приложение Scan & Service</p>
Материал	Листовая сталь
General colour	RAL 7035
Цвет	Корпус: RAL 7035 Решетка: RAL 7012
Комплект поставки	<p>Вкл. крепежный материал</p> <p>Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)</p> <p>Встроенный электрический испаритель конденсата</p>
Опции	Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.

Функции

Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,92 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,92 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,55 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,55 кВт
Номинальное рабочее напряжение	380 В - 480 В, 2~, 50 Гц/60 Гц
Указание	Соблюдайте инструкции по монтажу. При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями. Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description)
Указание к арт. №	Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 380 В -10 % (342 В) и 480 В +10 % (528 В)
Номинальная мощность	0,59 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 680 м³/ч Внутренний контур: 680 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,19 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,19
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 196 мм
Необходимый монтажный вырез	Ширина выреза: 383 мм Высота выреза: 929 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внутренний контур IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 12

Функции

Хладагент/объем	Хладагент: R-1234yf Кол-во: 0,34 кг Refrigerant quantity in compression system: 0,22 кг Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,12 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 0,5 CO2 эквивалент (CO2e): 0 t
Регулирование температуры	Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	-20 °C...60 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)	3 °C...60 °C
Heat pipe operating temperature range	-20 °C...45 °C
Диапазон установок	20 °C...50 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,42 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,42 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,49 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,49 кВт
Допустимое давление (p макс.)	34 бар
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	26,6 kg
Gross weight	32 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	144,43 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK Blue e+ S cooling unit, wall-mounted, 0.92 kW, R-1234yf, 380-480 V, 2~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 400 x 950 x 196 mm

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация о соответствии
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration