Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7721.135

Настенные корпуса EL, 3секционные

Состояние: 29.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7721.135 - Настенные корпуса EL, 3-секционные с монтажными шинами и профильными шинами, с регулировкой глубины

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: Закрытая фланш-панель, вверху и внизу, монтажные шины, С-образная профильная шина, настенный держатель. Степень защиты IP 55.

Функции

Арт. №	DK 7721.135	
Исполнение	Настенные корпуса IT	
	с монтажными шинами и профильными шинами, с	
	регулировкой глубины	
Описание продукта	Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря	
	поворотной части.	
Материал	Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм	
	Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм	
Поверхность	Порошковое покрытие	
General colour	RAL 7035	
Цвет	Настенная и поворотная части: RAL 7035	
	Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)	
Комплект поставки	Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и снизу,	
	две вертикальных монтажных шины и С-образная профильная	
	шина, горизонтальная, для фиксации кабеля	
	Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней	
	раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, с	
	бесступенчатой регулировкой по глубине	
	4 настенных держателя 10 мм	
	Декоративная обзорная дверь	
	1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5	
	Предохранительный замок 3524 Е	
	Комфорная ручка под установку замочных вкладышей и 2-	
	точечное запирание	

© Rittal 2025 2

Функции

Единиц высоты	21 U
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 1.012 мм
	Глубина: 473 мм
Монтажная глубина	420 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 502 мм
	Высота в свету: 949 мм
Глубина поворотной части	316 мм
Глубина настенной части	135 мм
ІК-код	IK08
Нагрузка на поворотную часть	750 H
(статическая)	
Основной материал	Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60	IP 55
529	
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	46.55
Gross weight	49
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177324220
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)	
- H	()	

© Rittal 2025 3