

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3568.005 Гибкая медная шина

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3568.005 - Гибкая медная шина

Пластины Cu из электролитной меди F20 высокой степени очистки, длина: 2000 мм/
шина.



Функции

Арт. №	SV 3568.005
Материал	Пластины Cu: твердая медь высокой чистоты F20 Изоляция: высокостойкая виниловая смесь, растяжение 370 %, температура: -30 °C...+105 °C, негорючесть согласно UL-94 V0, прочность на пробой: 20 кВ/мм
Длина	2 000 мм
Rated current for temperature increase 50 K	350 A
Rated current for temperature increase 30 K	265 A
Rated current for temperature increase 70 K	415 A

Функции

Указание	Конструкция = количество пластин x ширина пластины x толщина пластины Могут быть индивидуально укорочены Суммирование температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру гибкой шины из полосовой меди. Пример: 3565.000 имеет нагрузку в 180 А, т. е. температура повышается на 30 К. При температуре окружающего воздуха 35 °С образуется температура провода в 35 °С + 30 К = 65 °С.
Исполнение пластинчатой плоской меди	Кол-во пластин: 6 Ширина пластин: 15,5 мм Толщина пластин: 0,8 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,616 kg
Gross weight	1,816 kg
Доля меди (кг / штук)	1,33
Код ТНВЭД	85446010
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Описание продукта	SV гибкая медная шина, ШВ: 15,5x4,8 мм, L: 2000 мм

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK