


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.405

Центр резки Secarex AC 18

Состояние: 16.05.2024 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.405 - Центр резки Secarex AC 18

Быстрая, точная и эргономичная резка кабельных каналов, крышек кабельных каналов и несущих шин с помощью полуавтоматического центра резки Secarex AC 18.



Функции

Арт. №	AS 4050.405
Исполнение	Современное решение по управлению с монитором 18,5", промышленным ПК с процессором i3, а также клавиатурой с трекболом
Описание продукта	Полуавтоматическая резка кабельных каналов, крышек кабельных каналов и несущих шин, специально для единичного и мелкосерийного производства. Центр резки Secarex AC 18 может быть опционально оборудован системой поддонов с левой стороны установки и/или системой полок с правой стороны установки. Если наряду со стандартной кулисой необходимо обрабатывать дополнительные несущие шины, опционально можно запросить систему для замены (4050.491).
Преимущества	Быстрая, точная и надежная работа Простота использования Удобная и безопасная эксплуатация Очень малые затраты благодаря оптимизации резки Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой Аккуратная резка благодаря высокоэффективному инструменту Автоматическое освобождение упора в процессе резки Резка контролируется с помощью обзорного окна Пять размеров DIN-рейки в одной кулисе

Функции

Комплект поставки	Secarex AC 18 Принтер этикеток Элемент управления
Обрабатываемый материал	Сталь Алюминий Медь Пластик
Безопасность	Удобное управление двумя руками
Интерфейсы	Подключение к различным CAD-системам Импорт данных из EPLAN Pro Panel Программирование Perforex
Указание	Возможны технические изменения
Занимаемая площадь	Ширина: 4.000 мм Высота: 1.610 мм Глубина: 875 мм
Подключение сжатого воздуха	6 бар
Макс. обрабатываемая высота кабельного канала	100 мм
Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала	125 мм
Мин. обрабатываемая ширина кабельного канала	15 мм
Управляющее напряжение (DC)	24 В
Номинальная мощность	1,5 кВт
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 А
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Тип несущих шин	С-образные профильные шины 30/15 (согл. EN 60 715) DIN-рейки NS 15 (согл. EN 60 715) DIN-рейки NS 35/15 (согл. EN 60 715) DIN-рейки NS 35/7,5 (согл. EN 60 715) Токовые шины NLS-CU 3/10
Для толщины стенки (макс.)	2,5 мм

Функции

Занимаемая площадь	Ширина: 4.000 мм
	Высота: 1.610 мм
	Глубина: 875 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	300 кг
ETIM 7.0	EC0000000
ECLASS 8.0	36629090