


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

**Гильотина для резки несущих
шин МСЗ**

Состояние: 27.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - Гильотина для резки несущих шин МС3

Ручная гильотина для чистой резки С-образных профильных шин 30/15, а также несущих шин TS 35/7,5 и TS 35/15. Необходимая длина шины может быть точно настроена с помощью линейки (мм/дюймы) и регулируемого упора. Для монтажа на столешнице.



ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.437
Описание продукта	Ручная гильотина для чистой резки С-образных профильных шин 30/15, а также несущих шин TS 35/7,5 и TS 35/15. Необходимая длина шины может быть точно настроена с помощью линейки (мм/дюймы) и регулируемого упора. Для монтажа на столешнице.
Преимущества	Экономичная ручная резка профильных и несущих шин Упрощение резки профильных и несущих шин по сравнению с отпиливанием вручную Отрезка без заусенцев с помощью рычага, без большого усилия Не требует обслуживания, долгий срок службы
Занимаемая площадь	Ширина: 1.343 мм Высота: 1.162 мм Глубина: 312 мм
Обрабатываемый материал	Листовая сталь Алюминий Медь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15
Gross weight	16.15

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД 73269098

EAN 4028177954021

ETIM 9 EC002778

ETIM 8 EC002778

ECLASS 8.0 36600890