


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

Гильотина для резки несущих шин МСЗ

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - Гильотина для резки несущих шин МСЗ

Ручная гильотина для чистой резки С-образных профильных шин 30/15, а также несущих шин TS 35/7,5 и TS 35/15. Необходимая длина шины может быть точно настроена с помощью линейки (мм/дюймы) и регулируемого упора. Для монтажа на столешнице.



Функции

Арт. №	AS 4050.437
Описание продукта	Ручная гильотина для чистой резки С-образных профильных шин 30/15, а также несущих шин TS 35/7,5 и TS 35/15. Необходимая длина шины может быть точно настроена с помощью линейки (мм/дюймы) и регулируемого упора. Для монтажа на столешнице.
Преимущества	Экономичная ручная резка профильных и несущих шин Упрощение резки профильных и несущих шин по сравнению с отпиливанием вручную Отрезка без заусенцев с помощью рычага, без большого усилия Не требует обслуживания, долгий срок службы
Занимаемая площадь	Ширина: 1.343 мм Высота: 1.162 мм Глубина: 312 мм
Обрабатываемый материал	Листовая сталь Алюминий Медь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15 kg
Gross weight	16,15 kg

Функции

Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Описание продукта	Для резки стали, меди и алюминия толщиной 1,2 мм, пластика толщиной до макс. 2,0 мм, ширина реза 2,7 мм