

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.452

## Полуавтомат для обжима L8

Состояние: 01.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.452 - Полуавтомат для обжима L8

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электропневматическим приводом для кабельных наконечников россыпью.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.452
Исполнение	Сенсорный дисплей
Описание продукта	Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электропневматическим приводом для кабельных наконечников россыпью.
Преимущества	Простое управление Надежная и быстрая обработка изолированных кабельных наконечников Сокращение времени настройки благодаря автоматической смене инструмента Возможна обработка специальных проводов Простая и последовательная комплектация Автоматическое распознавание сечения
Технические характеристики	Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 20 - 14) Длина обжима 8 мм (0,31 дюйма) Длина подачи 35 мм (1,378 дюйма) Возможна обработка кабельных наконечников с изоляцией нестандартных размеров
Комплект поставки	Полуавтомат для обжима L8 1 подающий барабан 0,5 - 1,5 мм <sup>2</sup> 1 подающий барабан 1,5 - 2,5 мм <sup>2</sup>
Указание	Стандартная форма обжима трапециевидальная, прочие по запросу
Размер	Ширина: 390 мм Высота: 460 мм Глубина: 330 мм
Подключение сжатого воздуха	5,5 бар

# ФУНКЦИИ

Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Кажущаяся мощность	110 VA
Обжим	трапециедальный
Тактовое время	1,5 s
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	34.6
Gross weight	34.67
Код ТНВЭД	84798997
EAN	4028177804869
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890