#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TX 7888.050 Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 16.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# TX 7888.050 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

IT network rack, pre-configured with glazed door, 19" mounting angles, side panels and base/plinth.







#### Функции

Арт. №	TX 7888.050
Исполнение	1st generation С обзорной дверью
	С боковыми стенками

© Rittal 2025

#### Функции

Преимущества	Multi-piece roof plate, solid, consisting of a welded centre piece and
-	cable routing bars integrated on the outside without the use of tools
	With openings on both sides for cable entry across the entire
	enclosure depth
	Roof plate centre part and cable routing bars with rounded edges
	for system-compatible cable entry while observing the minimum
	bending radius
	Roof including concealed cut-out to accommodate a fan unit for
	active ventilation.
	For convenient cable entry, the cable routing bars are easily
	removed without the use of tools and then simply clipped back into
	place
	The integral bending radius helps to avoid cable infeed via sharp
	edges.
	Прокладка кабеля в зависимости от месторасположения
	Надежная прокладка кабеля при сохранении критического
	радиуса изгиба
	Принцип "водопада" при вводе кабеля: простой и надежный
	ввод кабеля через крышу
	Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок
	и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство
	шкафа
	кафа Комплектующие TS и VX
	Обширное предложение комплектующих для индивидуального
	внутреннего монтажа
	внутреннего монтажа
Материал	Корпус: листовая сталь
	Door: Sheet steel, 1.2 mm
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
	482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
	Корпус: листовая сталь
	Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
LIDOT	RAL 7035
Цвет	Enclosure frame, roof and doors, incl. handles: RAL 7035
	Внутренний монтаж: RAL 9005

© Rittal 2025 3

#### Функции

Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door
	Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
	Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
	Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
	Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 Е
	Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
	Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели
	Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади Протестированное заземление рамы согласно EN 60 950
	смонтировано
	Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
	4 регулировочных ножки М12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются)
	Base/plinth trim panels, ventilated (supplied loose)
	Набор щеток для ввода кабеля через крышу (прилагается)
	10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются)
	24 x 482.6 mm (19") fastener, 1 U, conductive (supplied loose)
	50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием
	(прилагаются)
	4 кабельных шины для фиксации кабеля по глубине шкафа с помощью кабельных зажимов (прилагаются)
	ІРРС-паллета
	19" профильные шины
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 800 мм
Единиц высоты	42 U
Высота цоколя	100 мм
Высота вкл. цоколь	2 100 мм
Расстояние между плоскостями	445 мм
(в состоянии поставки)	

© Rittal 2025 4

### Функции

Исполнение	смонтированные С боковыми стенками
Roof design	Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели
Rear door design	Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design	Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность	5000 N
Указание	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	140
Gross weight	148
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177972445
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Одобрения

Одобрения UL + (	C-UL (listed)
------------------	---------------

© Rittal 2025 5