## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4050.452 Полуавтомат для обжима L8

Состояние: 12.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### AS 4050.452 - Полуавтомат для обжима L8

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электропневматическим приводом для кабельных наконечников россыпью.

#### Функции

Арт. №	AS 4050.452
Исполнение	Сенсорный дисплей
Описание продукта	Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с
	электропневматическим приводом для кабельных
	наконечников россыпью.
Преимущества	Простое управление
	Надежная и быстрая обработка изолированных кабельных
	наконечников
	Сокращение времени настройки благодаря автоматической
	смене инструмента
	Возможна обработка специальных проводов
	Простая и последовательная комплектация
	Автоматическое распознавание сечения
Технические характеристики	Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм² (AWG 20 - 14)
	Длина обжима 8 мм (0,31 дюйма)
	Длина подачи 35 мм (1,378 дюйма)
	Возможна обработка кабельных наконечников с изоляцией
	нестандартных размеров
Комплект поставки	Полуавтомат для обжима L8
	1 подающий барабан 0,5 - 1,5 мм²
	1 подающий барабан 1,5 - 2,5 мм²
Указание	Стандартная форма обжима трапециедальная, прочие по
	запросу
Размер	Ширина: 390 мм
	Высота: 460 мм
	Глубина: 330 мм

© Rittal 2025

### Функции

100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
110 VA
трапециедальный
1,5 s
1 шт.
34.6
34.67
84798997
4028177804869
EC002778
EC002778
36600890

© Rittal 2025 3