Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.454 Полуавтомат для обжима R8 E

Состояние: 10.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4050.454 - Полуавтомат для обжима R8 E

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электрическим приводом для кабельных наконечников на ленте.





Функции

Арт. №	AS 4050.454
Исполнение	Сенсорный дисплей
Описание продукта	Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электрическим
	приводом для кабельных наконечников на ленте.
Преимущества	Простое управление
	Последовательная регулировка
	Гибкое применение на производстве
	Быстрая замена расходных материалов
Технические характеристики	Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм² (AWG 20 - 14)
	Длина обжима 8 мм (0,31 дюйма)
	Длина подачи 40 мм (1,57 дюйма)
Указание	Стандартная форма обжима трапециедальная, прочие по
	запросу
Размер	Ширина: 288 мм
	Высота: 230 мм
	Глубина: 345 мм
Номинальное рабочее	100 B - 240 B, 1~, 50 Гц/60 Гц
напряжение	
Кажущаяся мощность	100 VA
Обжим	трапециедальный

© Rittal 2025

Функции

Тактовое время 1,8 s Упаковка 1 шт. Вес нетто 16 Gross weight 16 Код ТНВЭД 84798997 EAN 4028177813465 ETIM 9 EC002778 ETIM 8 EC002778 ECLASS 8.0 36600890		
Вес нетто16Gross weight16Код ТНВЭД84798997EAN4028177813465ETIM 9EC002778ETIM 8EC002778	Тактовое время	1,8 s
Gross weight16Код ТНВЭД84798997EAN4028177813465ETIM 9EC002778ETIM 8EC002778	Упаковка	1 шт.
Код ТНВЭД84798997EAN4028177813465ETIM 9EC002778ETIM 8EC002778	Вес нетто	16
EAN 4028177813465 ETIM 9 EC002778 ETIM 8 EC002778	Gross weight	16
ETIM 9 EC002778 ETIM 8 EC002778	Код ТНВЭД	84798997
ETIM 8 EC002778	EAN	4028177813465
	ETIM 9	EC002778
ECLASS 8.0 36600890	ETIM 8	EC002778
	ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3