

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Полуавтомат для обжима R8 E

Состояние: 09.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Полуавтомат для обжима R8 E

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электрическим приводом для кабельных наконечников на ленте.



Функции

Арт. №	AS 4050.454
Исполнение	Сенсорный дисплей
Описание продукта	Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электрическим приводом для кабельных наконечников на ленте.
Преимущества	Простое управление Последовательная регулировка Гибкое применение на производстве Быстрая замена расходных материалов
Технические характеристики	Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм ² (AWG 20 - 14) Длина обжима 8 мм (0,31 дюйма) Длина подачи 40 мм (1,57 дюйма)
Указание	Стандартная форма обжима трапециевидальная, прочие по запросу
Размер	Ширина: 288 мм Высота: 230 мм Глубина: 345 мм
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Кажущаяся мощность	100 VA
Обжим	трапециевидальный

Функции

Тактовое время	1,8 s
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16 kg
Gross weight	16 kg
Код ТНВЭД	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Описание продукта	Полуавтомат для обжима R 8E, 0,5-2,5мм ² , длина обжима 8мм, кабельные наконечники на ленте, эл.привод