


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.454

## Полуавтомат для обжима R8 E

Состояние: 12.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# AS 4050.454 - Полуавтомат для обжима R8 E

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электрическим приводом для кабельных наконечников на ленте.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.454
Исполнение	Сенсорный дисплей
Описание продукта	Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электрическим приводом для кабельных наконечников на ленте.
Преимущества	Простое управление Последовательная регулировка Гибкое применение на производстве Быстрая замена расходных материалов
Технические характеристики	Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 20 - 14) Длина обжима 8 мм (0,31 дюйма) Длина подачи 40 мм (1,57 дюйма)
Указание	Стандартная форма обжима трапециевидальная, прочие по запросу
Размер	Ширина: 288 мм Высота: 230 мм Глубина: 345 мм
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Кажущаяся мощность	100 VA
Обжим	трапециевидный

## ФУНКЦИИ

Тактовое время	1,8 с
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16
Gross weight	16
Код ТНВЭД	84798997
EAN	4028177813465
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890