

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.000**

**Ручной гидравлический пресс**

Состояние: 12.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.000 - Ручной гидравлический пресс

Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов.

## Функции

Арт. №	AS 4055.000
Исполнение	прямое
Описание продукта	Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов.
Преимущества	Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
Материал	Алюминий
Комплект поставки	Ручной гидравлический пресс Гидравлический винт Ø 19 мм Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм Сверло черновое HSS Ø 11 мм Набор распорных втулок (3-компонентный) Пластиковый футляр
Привод в действие, гидравлический	Круглые вырезы до Ø 82 мм Прямоугольные вырезы 46 x 86 мм Штамповочное усилие 75 кН Макс. рабочее давление 680 бар/9850 psi Hole punch, square, up to 92 x 92 mm
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3 kg
Gross weight	3,04 kg
Код ТНВЭД	84678900
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049046
Описание продукта	Ручной гидравлический пресс прямой, с футляром и комплектующими