Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4055.020 Ручной гидравлический пресс

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4055.020 - Ручной гидравлический пресс

Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов.



Функции

Арт. №	AS 4055.020
Исполнение	гибкий, с гидравлическим шлангом и отдельным цилиндром
Описание продукта	Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов.
Преимущества	Увеличение срока службы инструмента благодаря
	встроенному клапану избыточного давления
Материал	Алюминий
Комплект поставки	Ручной гидравлический пресс
	Гидравлический винт Ø 19 мм
	Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм
	Сверло черновое HSS Ø 11 мм
	Набор распорных втулок (3-компонентный)
	Пластиковый футляр
Привод в действие,	Круглые вырезы до Ø 82 мм
гидравлический	Прямоугольные вырезы 46 х 86 мм
	Штамповочное усилие 75 кН
	Макс. рабочее давление 680 бар/9850 psi
	Hole punch, square, up to 92 x 92 mm
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.4
Gross weight	3.546
Код ТНВЭД	84678900

© Rittal 2025

Функции

EAN	4028177807921
ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046

© Rittal 2025 3