


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.070

Ручной гидравлический пресс в наборе М16 - М63

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.070 - Ручной гидравлический пресс в наборе M16 - M63

Manual hydraulic punch in a practical set with hole punches for sheet steel. Maximum machinable material thickness 2 or 3 mm.

ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4055.070
Исполнение	This set includes the standard hole punches M16 to M63
Описание продукта	
Преимущества	Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
Комплект поставки	Ручной гидравлический пресс, прямой 7 штампов с тройным сегментированием Гидравлический винт Ø 19 мм Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм Сверло черновое HSS Ø 10 мм Набор распорных втулок (3-компонентный) Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм
Ø выреза	16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм 50,5 мм 63,5 мм

ФУНКЦИИ

Для резьбы	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.3
Gross weight	5.34
Код ТНВЭД	82034000
EAN	4028177807945
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046