
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7979.116 PDU basic


Состояние: 09.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### DK 7979.116 - PDU basic

High-End-распределение питания: Прочный PDU в качестве компактного базового распределителя питания для IT-систем.







#### Функции

Арт. №	DK 7979.116
Описание продукта	Компактное базовое электрораспределение. Благодаря PDU
	basic каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным
	электрораспределением. В зависимости от исполнения PDU
	возможен горизонтальный монтаж на 19" плоскость или
	вертикальный монтаж (в т. ч. по принципу Zero-U).
Преимущества	При вертикальном монтаже возможно размещение по
	принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без
	инструментов
	Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый,
	L2=черный, L3=белый)
	Монтажный комплект без инструментов для VX IT
Материал	Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
	Розетки: пластик
Комплект поставки	Фиксатор штекера для штекеров МЭК С14, С20
	Вкл. крепежный материал
Опции	Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе
	работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в
	корпус PDU
	Возможны другие цвета корпуса

© Rittal 2025 2

## Функции

Размер	Ширина: 44 мм
·	Глубина: 70 мм
	Длина: 1.295 мм
Кол-во розеток и тип	24 x C13 / 4 x C19
Номинальное рабочее	230 B (AC)
напряжение	
Номинальный ток (макс.)	32 A
Номинальная мощность	7,4 кВт
Ввод питания	Кол-во: 1
	Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения	CEE
(электрического)	
Директивы	Директива по ЭМС 2014/30/EU
	Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты	EN 62368-1
	EN 61000-3
	EN 61000-4
	EN 61000-6
	EN 62053-21
Диапазон рабочих температур	5 °C50 °C
Влажность воздуха (без	1095 %
конденсата)	
Диапазон температур хранения	-20 °C70 °C
Подключение входного кабеля	3 м
(тип/длина)	
Подходит для	Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.800 мм
	Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм
	Тип корпуса: TX CableNet: ≥ 1.800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.2
Gross weight	4.54

© Rittal 2025 3

### Функции

Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177947450
E-Number Sweden	E8407011
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии