


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.125

Штамп тристар круглый

Состояние: 12.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.125 - Штамп тристар круглый для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4055.125
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Нержавеющая сталь
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали	2 мм
Ø выреза	25,4 мм
Для резьбы	M25
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Прижимной винт (Ø x L)	11,1 x 60 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø	11,1 мм 19 см
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.121
Gross weight	0.142
Код ТНВЭД	82073010
EAN	4028177808027

ФУНКЦИИ

ETIM 9 EC000156

ETIM 8 EC000156

ECLASS 8.0 21049047