


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.163

Штамп тристар круглый

Состояние: 10.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.163 - Штамп тристар круглый для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.163
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Нержавеющая сталь
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали	2,5 мм
Ø выреза	63,5 мм
Для резьбы	M63
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Прижимной винт (Ø x L)	19 x 75 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,025 kg
Gross weight	1,098 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC000156

Функции

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Описание продукта	Шкаф тристар круглый, для материала нержавеющей сталь, M63, Ø выреза 63,5 мм
