

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Набор штампов тристар метрических

Состояние: 15.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Набор штампов тристар метрических для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.180
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки	5 матриц 5 пуансонов Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Нержавеющая сталь
Для резьбы	M16 M20 M25 M32 M40
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.	2 мм / 16,2 мм / 4.055.665 / 4.055,632 2 мм / 20,4 мм / 4.055.665 / 4.055,632 2 мм / 25,4 мм / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 мм / 32,5 мм / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 мм / 40,5 мм / 4.055.663 / 4.055,634
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,849 kg
Gross weight	1,098 kg
Код ТНВЭД	82073010

Функции

ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Описание продукта	Набор штампов тристар метрических, для материала нержавеющей сталь, 5 шт, M16/20/25/32/40