


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.225

Штамп круглый

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.225 - Штамп круглый для листовой стали

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.225
Исполнение	С 3 режущими кромками
Описание продукта	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки	Матрица Пуансон Прижимной винт без подшипника
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм
Ø выреза	25,4 мм
Для резьбы	M25
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Прижимной винт (Ø x L)	9,5 x 50 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	9,5 мм 19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,142 kg
Gross weight	0,163 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC000156

Функции

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Описание продукта	Штамп круглый, для материала листовая сталь, M25, Ø выреза 25,4 мм
