

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.240

Штамп круглый

Состояние: 02.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.240 - Штамп круглый для листовой стали

Для штамповки круглых вырезов

ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Арт. № | AS 4055.240 |
| Исполнение | С 3 режущими кромками |
| Комплект поставки | Матрица Пуансон Прижимной винт без подшипника |
| Обрабатываемый материал | Листовая сталь |
| Макс. толщина обрабатываемой листовой стали | 3 мм |
| Ø выреза | 40,5 мм |
| Для резьбы | M40 |
| Указание | При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Прижимной винт (Ø x L) | 19 x 55 мм |
| Прижимной винт для гидравлического пресса Ø | 19 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.522 |
| Gross weight | 0.554 |
| Код ТНВЭД | 82073010 |
| EAN | 4028177808300 |
| ETIM 9 | EC000156 |

ФУНКЦИИ

ETIM 8

EC000156

ECLASS 8.0

21049047