


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.440**

**Штамп со специальным  
контуром**

Состояние: 02.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.440 - Штамп со специальным контуром для листовой стали

Для штамповки вырезов со специальным контуром

## Функции

Арт. №	AS 4055.440
Исполнение	Выступ 3 мм
Описание продукта	Для штамповки вырезов со специальным контуром. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Преимущества	С боковым вырезом для стружки Заклинивания матрицы не происходит
Комплект поставки	Матрица Пуансон Прижимной болт Контргайка Прижимная гайка с подшипником Адаптер для гидравлики Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм
Ø выреза	22,5 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,727 kg
Gross weight	0,757 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Функции

---

Описание продукта

Штамп со специальным контуром, для материала листовая сталь, с насечкой 3 мм, Ø выреза 22,5 мм