

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.512**

**Штамп тристар круглый**

Состояние: 21.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.512 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

|   |   |
|---|---|
| Арт. №                                      | AS 4055.512   |
| Исполнение                                  | С тройным сегментированием  |
| Описание продукта                           | Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.  |
| Комплект поставки                           | Матрица<br>Пуансон  |
| Обрабатываемый материал                     | Листовая сталь  |
| Макс. толщина обрабатываемой листовой стали | 1,5 мм  |
| Ø выреза                                    | 12,5 мм   |
| Для резьбы                                  | M12   |
| Указание                                    | При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками<br>Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь |
| Suitable for hydraulic bolt order number    | 4055.660  |
| Прижимной винт (Ø x L)                      | 6 x 40 мм   |
| Прижимной винт для гидравлического пресса Ø | 6 мм<br>19 мм   |
| Упаковка                                    | 1 шт.   |
| Вес нетто                                   | 0,034 kg  |
| Gross weight                                | 0,049 kg  |
| Код ТНВЭД                                   | 82073010  |

# ФУНКЦИИ

---

ETIM 9 EC000156

---

ETIM 8 EC000156

---

ECLASS 8.0 21049047

---

Описание продукта Штамп тристар круглый, для материала листовая сталь, M12, Ø  
выреза 12,5 мм