


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.520**

**Штамп тристар круглый**

Состояние: 28.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.520 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

|   |   |
|---|---|
| Арт. №                                      | AS 4055.520   |
| Исполнение                                  | С тройным сегментированием  |
| Описание продукта                           |   |
| Комплект поставки                           | Матрица<br>Пуансон  |
| Обрабатываемый материал                     | Листовая сталь  |
| Макс. толщина обрабатываемой листовой стали | 2 мм  |
| Ø выреза                                    | 20,4 мм   |
| Для резьбы                                  | M20   |
| Указание                                    | При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками<br>Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь |
| Suitable for hydraulic bolt order number    | 4055.661  |
| Прижимной винт (Ø x L)                      | 9,5 x 50 мм   |
| Прижимной винт для гидравлического прессы Ø | 9,5 мм<br>19 мм   |
| Упаковка                                    | 1 шт.   |
| Вес нетто                                   | 0,075 kg  |
| Gross weight                                | 0,095 kg  |
| Код ТНВЭД                                   | 82073010  |

## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| ETIM 9            | EC000156   |
| ETIM 8            | EC000156   |
| ECLASS 8.0        | 21049047   |
| Описание продукта | Шкаф тристар круглый, для материала листовая сталь, M20, PG 13, Ø выреза 20,4 мм |