

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.525**

**Штамп тристар круглый**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.525 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

Арт. №	AS 4055.525
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм
Ø выреза	25,4 мм
Для резьбы	M25
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Прижимной винт ( $\emptyset \times L$ )	9,5 x 50 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø	9,5 мм 19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.112
Gross weight	0.133
Код ТНВЭД	82073010

# ФУНКЦИИ

EAN	4028177808683
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047