Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.537 Штамп тристар круглый

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4055.537 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.537	
Исполнение	С тройным сегментированием	
Описание продукта		
Комплект поставки	Матрица	
Обрабатываемый материал	Пуансон ———————————————————————————————————	
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	3 мм	
Ø выреза	37 мм	
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь	
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663	
Прижимной винт (Ø x L)	19 х 55 мм	
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø	19 мм	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	0.281	
Gross weight	0.314	
Код ТНВЭД	82073010	
EAN	4028177808737	

© Rittal 2025

Функции

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3