

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.537

Штамп тристар круглый

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.537 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | AS 4055.537 |
| Исполнение | С тройным сегментированием |
| Описание продукта | |
| Комплект поставки | Матрица Пуансон |
| Обрабатываемый материал | Листовая сталь |
| Макс. толщина обрабатываемой листовой стали | 3 мм |
| Ø выреза | 37 мм |
| Указание | При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Прижимной винт (Ø x L) | 19 x 55 мм |
| Прижимной винт для гидравлического прессы Ø | 19 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0,281 kg |
| Gross weight | 0,314 kg |
| Код ТНВЭД | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Описание продукта | Штамп тристар круглый, для материала листовая сталь, PG 29, Ø выреза 37 мм |
