

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

**Набор штампов тристар с M12 по
M40**

Состояние: 16.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.581 - Набор штампов тристар с M12 по M40 для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. № | AS 4055.581 |
| Исполнение | С тройным сегментированием |
| Описание продукта | |
| Комплект поставки | 6 матриц 6 пuhanсонов Прижимной винт с подшипником Ø 6 x 40 мм Прижимной винт с подшипником Ø 9,5 x 50 мм Прижимной винт с подшипником Ø 19 x 55 мм Сверло черновое HSS Ø 10 мм 1 банка смазочной пасты Пластиковый футляр |
| Обрабатываемый материал | Листовая сталь |
| Макс. толщина обрабатываемой листовой стали | 1,5 мм 2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм |
| Ø выреза | 12,5 мм 16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм |

ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Для резьбы | M12 M16 M20 M25 M32 M40 |
| Указание | При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2.2 |
| Gross weight | 2.256 |
| Код ТНВЭД | 82073010 |
| EAN | 4028177808843 |
| ETIM 9 | EC002121 |
| ETIM 8 | EC002121 |
| ECLASS 8.0 | 21044719 |