


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.581**

**Набор штампов тристар с М12 по М40**

Состояние: 02.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - Набор штампов тристар с M12 по M40 для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

Арт. №	AS 4055.581
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	
Комплект поставки	6 матриц 6 пуансонов Прижимной винт с подшипником Ø 6 x 40 мм Прижимной винт с подшипником Ø 9,5 x 50 мм Прижимной винт с подшипником Ø 19 x 55 мм Сверло черновое HSS Ø 10 мм 1 банка смазочной пасты Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	1,5 мм 2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм
Ø выреза	12,5 мм 16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм

# Функции

Для резьбы	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,2 kg
Gross weight	2,256 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Описание продукта	Набор штампов тристар метрических, для материала листовая сталь, 6 шт, M12/16/20/25/32/40