


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8100.245**

**Боковая стенка, на винтах,  
листовая сталь**

Состояние: 12.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8100.245 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.

## Функции

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Арт. №                            | VX 8100.245  |
| Преимущества                      | <p>Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки</p> <p>Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами</p> <p>Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам</p> <p>Монтаж одним человеком</p> <p>Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования</p> |
| Материал                          | Листовая сталь, 1,5 мм   |
| Поверхность                       | Грунтовка, снаружи порошковое покрытие   |
| Цвет                              | RAL 7035   |
| Комплект поставки                 | Вкл. крепежный материал  |
| Подходит для                      | <p>Тип корпуса: VX</p> <p>Высота: = 2.000 мм</p> <p>Глубина: = 1.000 мм</p>  |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 55  |
| Type rating согл. UL 50E          | Type 1<br>Type 12  |
| Основной материал                 | Листовая сталь   |
| Упаковка                          | 2 шт.  |
| Вес нетто                         | 40   |
| Gross weight                      | 46   |

## ФУНКЦИИ

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 179,1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД                     | 94039910   |
| EAN                           | 4028177921535  |
| ETIM 9                        | EC002524   |
| ECLASS 8.0                    | 27182101   |

---

## Одобрения

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

---