



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8106.245

## Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 21.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8106.245 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.

## Функции

Арт. №	VX 8106.245
Преимущества	Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам Монтаж одним человеком Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: VX Высота: = 2.000 мм Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55 IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.

## Функции

Вес нетто	26 kg
Gross weight	29 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	86,73 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Описание продукта	VX боковая стенка, на винтах, для ВГ: 2000x600 мм, листовая сталь

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	PCF-declaration