



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.335

**Модуль панели основания,
секционный, со щеточным
буртиком высокой плотности**

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.335 - Модуль панели основания, секционный, со щеточным буртиком высокой плотности для VX IT

Для целенаправленного ввода кабеля снизу.



Функции

Арт. №	VX 5301.335
Исполнение	двухсекционный, со щеточным вводом
Описание продукта	Для целенаправленного ввода кабеля снизу. Специальные щеточные буртики со смещенными щетинами обеспечивают при корректном монтаже высокую плотность по отношению к окружающей среде и поддерживают контроль микроклимата. Благодаря двухсекционному исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.
Материал	Модульная панель: Листовая сталь Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов двухсекционный, со щеточным вводом
Поверхность	Модульная панель: оцинкованная
Комплект поставки	2 половинки модульных панелей вкл. щеточный буртик, с высокой плотностью Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Чтобы полностью закрыть основание VX IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания. Модуль панели основания может использоваться в качестве замены для других модулей с глубиной 237,5 мм
Указание	Модули панели основания со щеточным буртиком не подходят для решений со степенью защиты согл. МЭК 60 529

Функции

Размер	Глубина: 237,5 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2 kg
Gross weight	2,14 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	VX IT модуль панели основания, с щеточным буртиком, для ширины 800 мм, ШхГ 600x237,5 мм, двухсекционный, листовая сталь