


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.000**

**Воздуховодная панель**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5302.000 - Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT dynamic

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5302.000
Описание продукта	Для целенаправленного повышения энергоэффективности контроля микроклимата.
Преимущества	Вертикальный щеточный буртик для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения	Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал	Листовая сталь Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	2 вертикальные панели 2 горизонтальные панели 4 щеточных буртика 4 элемента из пенополиуретана Вкл. крепежный материал

# ФУНКЦИИ

---

Указание по монтажу	Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах. Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах. Интегрированные в перегородки 482,6 мм (19") монтажные вырезы можно как закрывать прилагаемыми глухими панелями, так и использовать для установки других монтажных компонентов или для прокладки кабеля. Обратите внимание на комплект поставки.
Подходит для	Ширина: = 600 мм Высота: = 1.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.001
Gross weight	0.001
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177955158
E-Number Sweden	E7282572
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

---